

POMX 0704ZEER M, HB9645, Tipo: INOX**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 213137 INOX |
| GTIN | 4045197743268 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição**Modelo:**

Comprimento da lâmina plana: 1,5 mm para superfícies de alta qualidade.
De preferência, usar em aplicações difíceis (cortes interromptos).

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 1,4 \text{ mm}$.

Descrição técnica

| | |
|---|--|
| Tipo | INOX |
| Avanço f_z por dente | 0,9 mm |
| Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$. | 3,61 mm |
| Número de trocas/cortes | 5 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | POMX 0704ZEER M |
| Tipo | HB9645 |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| Ar | adequado | | |