

Pinças de aperto ET para furos roscados, com compensação axial, ET 25, Ø de fixação nominal d: 2,8mm



Dados do pedido

Número do pedido	309430 2,8
GTIN	2050001922205
Classe de artigo	34F

Descrição

Modelo:

Pinças de aperto para broca de roscar semelhantes a DIN 6499 / ISO 15488, Forma CET-GB concentricidade 20 µm.

Utilização:

Para corte de roscas em centros de fresagem e torneamento.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Instrução:

Fixa apenas Ø nominal. **Não cabe no mandril de aperto de precisão Centro P.**

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	2,8 mm
Alojamento	ET 25
Norma	Norma de fábrica
Tipo	4285 E
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	34 mm

Extração axial	8 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto