

Porca de aperto ER, para ER: 20



Dados do pedido

Número do pedido	309580 20
GTIN	4045197743299
Classe de artigo	32Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima. **Com sextavado** SW 25.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

Rosca	M25×1,5
binário de aperto máximo	110 Nm
Comprimento total L	19,5 mm
Ø exterior D	34 mm

para ER	20 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto