

Mitutoyo
Mostrador digital, Número de eixos apresentados: 3

Dados do pedido

Número do pedido	499356 3
GTIN	4946368693613
Classe de artigo	44D

Descrição
Modelo:

Mostrador fácil de usar para ligação a sistemas de medição lineares. Área de visualização: 8 dígitos e sinais (-), ligação à rede: 220 volts.

Função:

Reposição a zeros, comutação de direção de contagem, comutação de mm/polegada. Redução para metade do valor do visor, comutação por coordenadas ABS/INC, adição/subtração, processamento de círculos de furos, programável. **Abrangentes funções de cálculo:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, $\sqrt{\quad}$, π), teclas de função para fresas e tornos, processamento de sequências de furos.

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação (2 m) e fusível de reserva.

Acessórios especiais:

Unidade de interface (RS 232, USB, entrada Digimatic) para a deteção do desvio da ferramenta, escala linear n.º 499240 / 499241.

Descrição técnica

Largura	80 mm
Altura	167 mm
Leitura	0,005 / 0,001 mm

Leitura	0,0001 / 0,0005 polegada
Comprimento	260 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Leitura comutável	mm/polegada
Tipo de produto	Mostrador digital