

**HOLEX****Prensa de bancada manual para perfuradoras, Largura do mordente A: 80mm****Dados do pedido**

Número do pedido	365055 80
GTIN	4062406188627
Classe de artigo	32D

**Descrição****Modelo:**

- **Pode ser usado horizontalmente, verticalmente e lateralmente.**
- **Design sólido e prático.**
- **Mordentes temperados e retificados.**
- **O comprimento total é constante. (Fuso embutido na alavanca!)**
- **Opção de montagem universal através de furos ranhurados.**
- **Mordente móvel, guiado lateralmente.**
- **Mordente de aperto fixo com três prismas verticais e um prisma horizontal.**
- **Com manivela removível.**

**Utilização:**

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

**Material:**

**Corpo feito de ferro fundido.**

**Precisão:**

Dentro de **0,20 mm**.

**Descrição técnica**

Altura do mordente C	30 mm
Peso	4 kg
Área de aperto b	77 mm

Comprimento do corpo base a	158 mm
Altura total c	64 mm
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras