



Prensa de bancada manual para perfuradoras, Largura do mordente A: 100



Dados do pedido

Número do pedido	365055 100
GTIN	4062406188634
Classe de artigo	32D

Descrição

Versão:

- Pode ser usado horizontalmente, verticalmente e lateralmente.
- Design sólido e prático.
- Mordentes temperados e retificados.
- O comprimento total é constante. (Fuso embutido na alavanca!)
- Opção de montagem universal através de furos ranhurados.
- Mordente móvel, guiado lateralmente.
- Mordente de aperto fixo com três prismas verticais e um prisma horizontal.
- Com manivela removível.

Utilização:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

Material:

Corpo feito de ferro fundido.

Precisão:

Dentro de **0,20 mm**.

Descrição técnica

Comprimento do corpo base a	191 mm
Altura total c	64 mm
Altura do mordente C	30 mm

Área de aperto b	101 mm
Peso	4,8 kg
Tipo de produto	Prensa de bancada para perfuradoras

Acessórios

Par de mordentes sobresselentes (2 unidades) para prensas de bancada para tipo 100	365046 100
--	------------