

Jogo de placas de ranhurar, HB7010, Tipo: 0,9-2,65



Dados do pedido

Número do pedido	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Classe de artigo	21L

Descrição

Utilização:

Com suporte de sangrar rotativo para largura de placa de 3 mm.

Índice:

Cada 2× n.º 273665: Tam. 0,9; 1,15; 1,35

Cada 1× n.º 273665: Tam. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Instrução:

Todos os suportes devem ser adaptados à largura de incisão.

Descrição técnica

Largura de incisão w	0,9 - 2,65 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7010
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	K
Ranhuras conforme norma	DIN 471
Ranhuras conforme norma	DIN 472
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Placa de ranhurar Largura de incisão w 2,65	273665 2,65
Placa de ranhurar Largura de incisão w 1,35	273665 1,35
Placa de ranhurar Largura de incisão w 1,65	273665 1,65
Placa de ranhurar Largura de incisão w 0,9	273665 0,9
Placa de ranhurar Largura de incisão w 2,15	273665 2,15
Placa de ranhurar Largura de incisão w 1,15	273665 1,15
Placa de ranhurar Largura de incisão w 1,90	273665 1,90