

## Fresa plana/canto 90°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 63/6mm



### Dados do pedido

Número do pedido	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Classe de artigo	220

### Descrição

#### Modelo:

Feita de aço temperado especial para ferramentas para funcionamento de baixa vibração e utilização prolongada. A lâmina plana acentuada resulta em superfícies muito boas.

#### Atenção:

Sem Powercard!

#### Instrução:

Para poder usar todas as **4 arestas de corte**, a pastilha reversível **deve ser rodada sempre na direção indicada**.

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 9IP**.

### Descrição técnica

Comprimento total L <sub>tot.</sub>	40 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	63 mm
Número de arestas de corte Z	6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Pastilha de corte reversível adequada	SOMT 09T304
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219810
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP