

Pastilhas reversível de fresagem Ø 12 mm, Tipo: ALU**Dados do pedido**

Número do pedido	212717 ALU
GTIN	4045197761576
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Pastilhas toroidais com raio de canto. Para redução da força de corte e redução da vibração.

Descrição técnica

Tipo	ALUMÍNIO
Tipo	HU7810
Raio do canto	1 mm
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	1 mm
Avanço f_z em alumínio de apara curta	0,25 mm
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,25 mm

Avanço f_z em aço < 60 HRC	0,2 mm
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar