


## Pastilhas reversível de fresagem Ø 12 mm, Tipo: ST1400



### Dados do pedido

Número do pedido	212717 ST1400
GTIN	4045197761583
Classe de artigo	21A

### Descrição

**Modelo:**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilização:**

Pastilhas toroidais com raio de canto. Para redução da força de corte e redução da vibração.

### Descrição técnica

Tipo	ST1400
Tipo	HB7520
Raio do canto	1 mm
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	1 mm
Avanço $f_z$ em alumínio de apara curta	0,25 mm
Avanço $f_z$ em aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Avanço $f_z$ em aço < 60 HRC	0,2 mm
Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar