


Pastilhas reversível de fresagem Ø 12 mm, Tipo: ST1400



Dados do pedido

Número do pedido	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Pastilhas toroidais com raio de canto. Para redução da força de corte e redução da vibração.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Tipo	HB7520
Raio do canto	2 mm
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	2 mm
Avanço f_z em alumínio de apara curta	0,25 mm
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,25 mm

Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar