

Encaixe de cabeça de fresagem cilíndrico, SK 40 A = 300, Ø do mandril d1: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	301137 16
GTIN	4045197761712
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Com RFID / perfuração Balluffchip.
- Aumento da superfície de contacto de encosto.

Versão com amortecimento de vibrações, alojamento com núcleo com amortecimento de vibrações.

Vantagem:

Uma tendência de vibração significativamente menor! Aumento significativo na alimentação!

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Instrução:

Tamanhos adicionais a pedido.

Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	17 mm
Projeção medida A	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Alojamento	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1

Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 8000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de aperto selado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Chaves especiais para mandril de Ø 40	309840 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Chaves especiais para mandril de Ø 16	309840 16
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40