

**Pastilhas reversível de fresagem Ø 20 mm, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	212734 ALU
GTIN	4045197761804
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

· Precisão de raio, concentricidade e troca:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilização:**

Pastilhas toroidais com raio de canto. Para redução da força de corte e redução da vibração.

**Descrição técnica**

Tipo	ALUMÍNIO
Tipo	HU7810
Raio do canto	4 mm
Óleo de corte	HM
Raio do canto R	4 mm
Avanço $f_z$ em alumínio de apara curta	0,35 mm
Avanço $f_z$ em aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Número de trocas/cortes	1

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar