


Pastilhas reversível de fresagem Ø 12 mm Highfeed, Tipo: ST1400



Dados do pedido

Número do pedido	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte o manual de maquinagem GARANT n.º 110020.

- Precisão de raio, concentricidade: $\pm 0,015$ mm.
- Precisão da troca de pastilha para pastilha: $\pm 0,025$ mm.

Utilização:

Pastilhas toroidais "Highfeed" para avanços mais elevados.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Tipo	HB7530
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte a_p máx.	0,6 mm
Raio de programação com a_p máx.	1,4 mm
Avanço f_z em alumínio de apara curta	0,5 mm
Avanço f_z em aço < 1400 N/mm ²	0,6 mm

Número de trocas/cortes	1
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar