

Mandril curto Forma A, SK 30, Área de aperto: 0,5-13mm**Dados do pedido**

Número do pedido	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Classe de artigo	33W

Descrição**Modelo:**

Para rotação à direita e à esquerda.

Material fornecido:

Inclui chave de parafusos sextavada, com cabo em T.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Chave de aperto sobresselente n.º 627425	SW6
Área de aperto	0,5 - 13 mm
Ø exterior D	50 mm
Projeção medida A	111 mm
Alojamento	SK 30
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 18000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 30 µm
Tipo de produto	Mandril curto

