

Mandril curto Forma F, HSK-F 63, Área de aperto: 0,5-16mm



Dados do pedido

Número do pedido	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Classe de artigo	33W

Descrição

Modelo:

- Para rotação à direita e à esquerda.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Precisão de concentricidade $\leq 20 \mu\text{m}$.

Material fornecido:

Inclui **chave de aperto** com cabo em T.

Descrição técnica

Modelo	standard
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220	TX25
Projeção medida A	102 mm
Ø exterior D	57 mm
Alojamento	HSK-F 63
Norma de alojamento	DIN 69882-7
Norma de alojamento	DIN 69893-1
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	F
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹

Concentricidade	≤ 20 μm
Tipo de produto	Mandril curto

Acessórios

Chave de parafusos para Torx®, curta, com cabo em T Perfil Torx® TX25	625221 TX25
---	-------------