

Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 A = 120, Ø do mandril d1: 22mm



Dados do pedido

Número do pedido	301035 22
GTIN	4045197762863
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Alcance curto.
- Área de contacto do colar alargada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Com 4 furos do canal de refrigeração.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descrição técnica

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	22
chave especial adequada n.º 309840	22
Ø exterior D	48 mm
Ø do mandril d ₁	22 mm
Projeção medida A	120 mm

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	19 mm
Ø de fixação D ₁	22 mm
Alojamento	SK 40 A = 120
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Acessórios

Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Chaves especiais para mandril de Ø 40	309840 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 40	309860 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308635 40
Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 22	309860 22
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
	308605 40

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40

Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40

308820 40

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40

308765 40

Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40

308625 40

Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40

308700 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40

308801 40

Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40

308790 40

Chaves especiais para mandril de Ø 22

309840 22

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40

308660 40

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M

308670 40M

Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40

308600 40

Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40

308615 40

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40

308610 40

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40

308830 40

Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40

308640 40