

## Encaixe de cabeça de fresagem Forma ADB com furo no canal de refrigeração, SK 40 A = 120, Ø do mandril d1: 40mm



### Dados do pedido

Número do pedido	301035 40
GTIN	4045197762894
Classe de artigo	31A

### Descrição

#### Modelo:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Alcance curto.
- Área de contacto do colar alargada.
- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Com 4 furos do canal de refrigeração.
- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).

#### Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

#### Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

### Descrição técnica

Ø do mandril d <sub>1</sub>	40 mm
Projeção medida A	120 mm
Ø exterior D	89 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L <sub>4</sub>	27 mm
chave especial adequada n.º 309840	40

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	40
Ø de fixação D <sub>1</sub>	40 mm
Alojamento	SK 40 A = 120
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

## Acessórios

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
	308801 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40

Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40

308700 40

Parafuso de aperto para fresa para mandril de Ø 40

309860 40

Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40

308640 40

Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40

308740 40

Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40

308625 40

Chaves especiais para mandril de Ø 40

309840 40

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40

308760 40

Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40

308790 40

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40

308820 40

Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40

308785 40

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40

308635 40

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40

308660 40

Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M

308670 40M

Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40

308600 40