

Garant**Mandril de contração 3°, SK 40 A = 120, Ø de fixação D1: 5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302356 5
GTIN	4045197762726
Classe de artigo	31A

Descrição**Modelo:**

- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Com RFID / perfuração Balluffchip.
- Design extrafino (contorno de 3°).

Utilização:

- Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
- Onde são necessários contornos de interferência reduzidos.
- Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806. Chave de aperto AB n.º 308820 – 308835. Extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410, tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 304450.

Instrução:

Não é possível o ajuste do comprimento!

Descrição técnica

Ø exterior D	16 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø de fixação D ₁	5 mm
Projeção medida A	120 mm
Alojamento	SK 40 A = 120

Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração

Acessórios

Pinos de aperto Forma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pinos de aperto Forma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de aperto Mazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40

Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Aparelho de contração Tipo SU1	354210 SU1
Unidade de refrigeração Tipo CU1	354215 CU1
Alojamento de base de ferramentapara SK para haste do cone SK 40	354225 40