

Suporte de sangrar rotativo, direita, Tamanho da haste: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	273910 20
GTIN	4045197762986
Classe de artigo	21W

Descrição

Instrução:

Para **suportes direitos**, usar **placas direitas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas esquerdas**.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25,2 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento da cabeça L ₁	21,4 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento livre	1,2 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
---	-------------

Parafuso de aperto Tipo 13

279815 13

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500