

Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	273911 16
GTIN	4045197763105
Classe de artigo	21W

Descrição**Instrução:**

Para **suportes direitos**, usar **placas direitas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas esquerdas**.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Tamanho da haste	16 mm
Largura funcional L ₄	20,2 mm
Comprimento da cabeça L ₁	21,4 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento livre	1,2 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
----------------------------	-----------

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500