

**Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273911 20
GTIN	4045197763112
Classe de artigo	21W

**Descrição****Instrução:**

Para **suportes direitos**, usar **placas direitas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas esquerdas**.

**Descrição técnica**

Largura funcional L <sub>4</sub>	25,2 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	21,4 mm
Comprimento livre	1,2 mm
Comprimento total L	125 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Tamanho da haste	20 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

**Acessórios**

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
----------------------------	-----------

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500