

Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 25mm**Dados do pedido**

Número do pedido	273911 25
GTIN	4045197763129
Classe de artigo	21W

Descrição**Instrução:**

Para **suportes direitos**, usar **placas direitas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas esquerdas**.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	21,4 mm
Tamanho da haste	25 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Comprimento total L	150 mm
Comprimento livre	1,2 mm
Largura funcional L ₄	30,2 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
----------------------------	-----------

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500