

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273914 25
GTIN	4045197763136
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Instrução:

Para **suportes direitos**, usar **placas esquerdas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas direitas**.

## Descrição técnica

Comprimento total L	250 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	30,5 mm
Altura da placa $L_2$	11,5 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Desvio central $L_3$	17,5 mm
Ø haste $D_s$	25 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
Chave de parafusos dinamoétrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15