

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273915 25
GTIN	4045197763167
Classe de artigo	21W

Descrição

Instrução:

Para **suportes direitos**, usar **placas esquerdas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas direitas**.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	30,5 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 13
Altura da placa L_2	11,5 mm
Comprimento total L	250 mm
Desvio central L_3	17,5 mm
Ø haste D_s	25 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 13	279815 13
Chave de parafusos dinamoétrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15