

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273915 32 |
| GTIN | 4045197763174 |
| Classe de artigo | 21W |

Descrição

Instrução:

Para **suportes direitos**, usar **placas esquerdas**, para **suportes esquerdos**, usar **placas direitas**.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Ø mínimo do furo prévio D_{\min} | 40 mm |
| Comprimento total L | 250 mm |
| Altura da placa L_2 | 15 mm |
| Parafuso para pastilha reversível | 279815 13 |
| Desvio central L_3 | 23 mm |
| Ø haste D_s | 32 mm |
| âmbito | Punção interior radial |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| Parafuso de aperto Tipo 13 | 279815 13 |
| Chave de parafusos dinamoétrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500 | 659957 500 |

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15