


SNMG 150608, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 6 mm
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	HB7020
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Quebra-aperas	SM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150608
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar