



Ferramenta de recartilhar esquerda, Tamanho da haste: 12



Dados do pedido

Número do pedido	290001 12
GTIN	4030741659676
Classe de artigo	29H

Descrição

Versão:

Aresta superior da haste = Altura da ponta

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Click-Pin: Para uma troca rápida e segura da recartilha.

Descrição técnica

Área de trabalho	3 - 50 mm
para largura do recartilhado b	4 mm
Altura da haste	12 mm
para Ø do furo de recartilhado d ₂	4 mm
Largura da haste	12 mm
para Ø do recartilhado d ₁	10 mm
para Ø do recartilhado d ₁	15 mm
Pino móvel	299910 1
para perfil recartilhado	RBR 1×BL
para perfil recartilhado	RAA 1×AA
para perfil recartilhado	RGE30° 1×GV30°
para perfil recartilhado	RGV30° 1×GE30°

Ficha de dados

para perfil recartilhado

RBL 1×BR

Tipo de produto

Serrilhador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/290001-12>