

Ferramenta de serrilhamento universal, Tamanho da haste: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	290004 20
GTIN	4030741317507
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

Aresta superior da haste = Altura da ponta

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Click-Pin: Para uma troca rápida e segura da recartilha.

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

Descrição técnica

para \varnothing do recartilhado d_1	20 mm
para \varnothing do recartilhado d_1	25 mm
Pino móvel	299910 4
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	6 mm
para largura do recartilhado b	8 mm
Altura da haste	20 mm
Área de trabalho	8 - 200 mm
Largura da haste	20 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RGV30° 1×GE30°
para perfil recartilhado	RBR 1×BL

para perfil recartilhado	RBL 1×BR
para perfil recartilhado	RGE30° 1×GV30°
para perfil recartilhado	RAA 1×AA
Tipo de produto	Serrilhador

Acessórios

Pino móvel HMHM Tipo 4	299910 4
------------------------	----------