

Ferramenta de serrilhamento universal, Tamanho da haste: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	290010 12
GTIN	4030741657849
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

Descrição técnica

Altura da haste	12 mm
para largura do recartilhado b	4 mm
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	4 mm
Área de trabalho	3 - 25 mm
Pino móvel	299910 5
para \varnothing do recartilhado d_1	10 mm
Largura da haste	12 mm
Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°
para perfil recartilhado	RAA 2×AA
para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°

Tipo de produto

Serrilhador

Acessórios

Pino móvel HMHM Tipo 5

299910 5