


Conjunto de fresas de serrilhamento, Tamanho da haste: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	290219 12
GTIN	4030741656873
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

Camisa de cilindro HM para maior resistência ao desgaste.

Ajuste rápido da ferramenta através do fuso de ajuste.

Índice:

cada 1 un. fresa de serrilhamento n.º 290200 e n.º 290210: Tam. 12

cada 2 un. recartilha n.º 290261: Tam. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

cada 1 un. recartilha n.º 290276 e n.º 290281: Tam. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Descrição técnica

Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RGE30° 2×AA
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°
para perfil recartilhado	RGE30° 2×AA
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR15°
para perfil recartilhado	RAA 1×BR30°
para perfil recartilhado	RBL30° 1×AA

para perfil recartilhado	RAA 1×BL30°
para perfil recartilhado	RBR30° 1×AA
Tipo de produto	Serrilhador

Acessórios

Fresa de serrilhamentouniversal Tamanho da haste 10	290200 10
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 15X4/0,8	290276 15X4/0,8
Fresa de serrilhamentouniversal Tamanho da haste 12	290210 12
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 15X4/0,6	290276 15X4/0,6
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 15X4/0,5	290276 15X4/0,5
Fresa de serrilhamentouniversal Tamanho da haste 10	290210 10
Fresa de serrilhamentouniversal Tamanho da haste 12	290200 12
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 15X4/0,6	290261 15X4/0,6
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 15X4/0,5	290261 15X4/0,5
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 15X4/0,8	290261 15X4/0,8