

# Yale



## Dados do pedido

Número do pedido	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Guincho de corrente elétrica com **gancho de transporte** num design robusto e fiável. O **interruptor de posição final** integrado para a posição mais alta e mais baixa do gancho prolonga a vida útil do acoplamento por fricção, do motor e da caixa. Grupo motor 1 Am, período de ligação 50% com uma velocidade, tensão operacional padrão (400 V/50 Hz). Maior segurança operacional graças ao comando de contactor de 42 V, interruptor de comando encapsulado com grau de proteção IP65, motores IP55. Com duas velocidades (curso fino).

### Função:

**IP55:** Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), bem como proteção total contra contacto. (Aplica-se ao motor).

**IP65:** Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto. (Aplica-se ao interruptor de comando).

### Instrução:

Versões com 2 velocidades (curso fino), outras alturas de curso, chassis, acumulador de corrente, rádio e versão de 230 V a pedido.

## Descrição técnica

Velocidade de elevação	4 m/min
Velocidade de elevação	1 m/min
Capacidade de carga	500 kg
Altura de elevação normal	3 m
Número de ramais da corrente	2
Peso	21 kg
Tipo de proteção IP	IP 55
Tipo de proteção IP	IP 65
Tipo de produto	Guincho de alavanca