

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Comprimento total L	125 mm
Largura funcional L_4	8 mm
Largura de incisão w	1,5 mm
Comprimento da cabeça L_1	20,5 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	4,5 mm
Parafuso	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Largura da haste b	8 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 12	279815 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15