

Inserto de contração de rosca estreito, Rosca M × Ø de fixação D1: M10X8**Dados do pedido**

Número do pedido	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Classe de artigo	31Z

Descrição**Modelo:**

Aço resistente a altas temperaturas, ajuste integrado do comprimento da ferramenta, versão extrafina, para HSS e HM.

Utilização:

Utilização flexível para as mais altas exigências de precisão e qualidade de equilíbrio, por exemplo, em combinação com extensões.

Descrição técnica

Ø D ₂	15 mm
Comprimento L	37 mm
Rosca M	M10
Ø exterior D	21 mm
Ø de fixação D ₁	8 mm
Ø da extensão D ₃	18,5 mm
Projeção medida A	55 mm
binário de aperto máximo	40 Nm
Refrigeração interior	sim
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Redução

