

Inserto de contração de rosca estreito, Rosca M × Ø de fixação D1: M12X12**Dados do pedido**

Número do pedido	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Classe de artigo	31Z

Descrição**Modelo:**

Aço resistente a altas temperaturas, ajuste integrado do comprimento da ferramenta, versão extrafina, para HSS e HM.

Utilização:

Utilização flexível para as mais altas exigências de precisão e qualidade de equilíbrio, por exemplo, em combinação com extensões.

Descrição técnica

Ø exterior D	24 mm
Rosca M	M12
Ø D ₂	18 mm
Comprimento L	38 mm
Ø da extensão D ₃	23 mm
Ø de fixação D ₁	12 mm
Projeção medida A	60 mm
binário de aperto máximo	60 Nm
Refrigeração interior	sim
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Redução

