



**Recartilha PM, BR 30°, Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/
divisão dos dentes: 15X4/0,8**



Dados do pedido

Número do pedido	290181 15X4/0,8
GTIN	4030741241161
Classe de artigo	29I

Descrição

Versão:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Largura do recartilhado b	4 mm
Ø do recartilhado d ₂	4 mm
Divisão dos dentes	0,8
Ø do recartilhado d ₁	15 mm
Modelo do recartilhado	BR 30°
para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de produto

Serrilhador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		