

Bucha de aperto de excêntrico, Ø d H5: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236679 12
GTIN	4045197768971
Classe de artigo	21P

Descrição**Modelo:**

Intervalo de ajuste em $\varnothing \pm 0,5$ mm.

Em conjunto com broca escareadora de precisão (n.º 236677) $-0,3/+0,5$ mm de faixa de ajuste para \varnothing nominal.

Utilização:

Ferramenta para mandrilar até à "dimensão fixa" em conjunto com broca escareadora de precisão. Alojamento em mandril com \varnothing de alojamento Weldon 25; 32 e 40 mm conforme DIN 1835 B.

Instrução:

O ajuste preciso do diâmetro é efetuado no aparelho de ajuste prévio ao rodar a broca escareadora de precisão.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Tolerância do \varnothing exterior	H5
L_1	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Tipo de produto	Bucha de aperto

