

**Bucha de aperto de excêntrico, Ø d H5: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236679 16
GTIN	4045197768988
Classe de artigo	21P

**Descrição****Modelo:**

Intervalo de ajuste em  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

Em conjunto com broca escareadora de precisão (n.º 236677)  $-0,3/+0,5$  mm de faixa de ajuste para  $\varnothing$  nominal.

**Utilização:**

Ferramenta para mandrilar até à "dimensão fixa" em conjunto com broca escareadora de precisão. Alojamento em mandril com  $\varnothing$  de alojamento Weldon 25; 32 e 40 mm conforme DIN 1835 B.

**Instrução:**

O ajuste preciso do diâmetro é efetuado no aparelho de ajuste prévio ao rodar a broca escareadora de precisão.

**Descrição técnica**

Tolerância do $\varnothing$ exterior	H5
Comprimento total $L_{tot}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D$	25 mm
$L_1$	57 mm
Tipo de produto	Bucha de aperto

