

Garant**Broca escareadora de precisão, DIN 1835 A, Ø nominal D: 9,8****Dados do pedido**

Número do pedido	236677 9,8
GTIN	4045197769121
Classe de artigo	21S

Descrição**Utilização:**

Para perfurar furos pré-perfurados ou fundidos com o Ø nominal em combinação com bucha de aperto excêntrica n.º 236679.

Para pastilhas de corte reversíveis ISO padrão CC..0602.

Nota:

O Ø a perfurar não pode ser inferior a Ø d_{mín.}

Descrição técnica

Ø mínimo d _{mín.}	8,8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260142 HB725
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Comprimento total L _{tot.}	85 mm
Ø da haste D _s h6	8 mm
Projeção L ₁	23 mm
Faixa de ajuste com bucha de aperto excêntrica	9,5 - 10,3 mm
tamanho de casquilho excêntrico adequado n.º 236679	8
Número de arestas de corte Z	1
Ø nominal D	9,8
Ângulo da ponta	180 grau
Modelo da haste	DIN 1835 A

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,0	211750 1,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP