

**Corpo base da barra de mandrilar amortecimento de vibrações, 8×D, Sistema/
Ø da haste: DM/40****Dados do pedido**

Número do pedido	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Classe de artigo	29E

Descrição**Versão:**

Com ligação de água de arrefecimento 1/8-27 NPT.

Material fornecido:

Adaptador de redução de G1/4 polegadas para G1/8 polegadas.

Nota:

Não fixar na área marcada com S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + H + \text{desfasamento central da cabeça de corte}$

Descrição técnica

Ø da haste	40 mm
Sistema	DM
área S não passível de fixação	182,9 mm
comprimento de fixação recomendado	160 mm
Parafuso de montagem	269025 1
Comprimento total L	448 mm
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado
2

674242 2