


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273664 2
GTIN	4045197770646
Classe de artigo	21L

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
Largura de incisão w	2 mm
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	N
Aplicação secundária	Ti
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HU7310
Raio do canto R	0,2 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		