

HOLEX**Pressa de bancada manual para perfuradoras, Largura do mordente A:
100mm****Dados do pedido**

Número do pedido	365045 100
GTIN	4045197771025
Classe de artigo	32D

Descrição**Modelo:**

- Design sólido e prático.
- Mordentes temperados e retificados.
- Comprimento total constante (Fuso embutido na alavanca!)
- Opção de montagem universal através de furos ranhurados.
- Mordente móvel, guiado lateralmente.
- Mordente de aperto fixo com três prismas verticais e um prisma horizontal.

Utilização:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

Material:

Corpo feito de ferro fundido.

Precisão:

Dentro de **0,20 mm.**

Descrição técnica

Área de aperto b	87 mm
Altura do mordente C	30 mm
Peso	4,8 kg

Largura do mordente A	100 mm
Comprimento do corpo base a	288 mm
Altura total c	64 mm
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras