



## Dados do pedido

Número do pedido	085932 48
GTIN	2050001849205
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

## Descrição técnica

Ø	48 mm
Força de retenção nominal	870 N
Altura	11,5 mm
Ø do furo	8,5 mm
resistência máxima à temperatura	80 °C
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

