

Porca de aperto ER para mandril de pinça HiRunER, para ER: 16



Dados do pedido

Número do pedido	309617 16
GTIN	4045197771742
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Superfície revestida de deslizamento, rolamento de esferas. Menor coeficiente de atrito, maiores forças de aperto. **Com sextavado SW 25.**

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Acessórios especiais:

Chave de gancho n.º 628400, ou chave dinamométrica n.º 309749 ou n.º 628520.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

Ø exterior D	33,5 mm
binário de aperto máximo	54 Nm
para ER	16 mm

Rosca	M24×1
Comprimento total L	20,6 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto