

## Porca de aperto ER para mandril de pinça HiRunER, para ER: 25



### Dados do pedido

Número do pedido	309617 25
GTIN	4045197771759
Classe de artigo	31Z

### Descrição

**Modelo:**

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Superfície revestida de deslizamento, rolamento de esferas. Menor coeficiente de atrito, maiores forças de aperto. **Com ranhuras.**

**Indicado para:**

Mandril de pinça de aperto ER de precisão HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Acessórios especiais:**

Chave de gancho n.º 628400, ou chave dinamométrica n.º 309749 ou n.º 628520.

**Instrução:**

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

### Descrição técnica

Comprimento total L	24 mm
binário de aperto máximo para ER	101 Nm
	25 mm

Rosca	M34x1,5
Ø exterior D	44 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Tipo de produto	Porca de aperto