

Porca de aperto ER para mandril de pinça HiRunER, para ER: 40



Dados do pedido

Número do pedido	309617 40
GTIN	4045197771773
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Superfície revestida de deslizamento, rolamento de esferas. Menor coeficiente de atrito, maiores forças de aperto. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão HiRunER n.º 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Acessórios especiais:

Chave de gancho n.º 628400, ou chave dinamométrica n.º 309749 ou n.º 628520.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descrição técnica

Ø exterior D	61,9 mm
binário de aperto máximo	169 Nm
Rosca	M52×1

Comprimento total L	29 mm
para ER	40 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Tipo de produto	Porca de aperto