

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	36 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 2525M16
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Calço	259031 35
Garra, parafuso, mola	259035 6
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Parafuso para calço	259025 11
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Calço Tipo 35	259031 35
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Parafuso para calço Tipo 11	259025 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600