

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Comprimento total L	170 mm
Código ISO do suporte	DCLNR/L 3232P16
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para calço	259025 11
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Calço	259031 35
Largura funcional L ₄	40 mm
Garra, parafuso, mola	259035 6
Tamanho da haste	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Parafuso para calço Tipo 11	259025 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Calço Tipo 35	259031 35
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600