

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	19 mm
Calço	259031 36
Código ISO do suporte	DCLNR/L 3232P19
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1906..
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Tamanho da haste	32 mm
Garra, parafuso, mola	259035 7
Comprimento total L	170 mm
Parafuso para calço	259025 12
Largura funcional L ₄	40 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço 10 peças Tipo 2	259026 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calço Tipo 36	259031 36
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
