

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Calço	259031 35
Código ISO do suporte	DCLNR/L 2525M16
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CN.. 1606..
Parafuso para calço	259025 11
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Tamanho da haste	25 mm
Garra, parafuso, mola	259035 6
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 35

259031 35

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX25

674248 TX25

Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659906 1600

Parafuso para calço Tipo 11

259025 11

Lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50

659874 50

Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600

659957 1600